

技術データシート

バーコードテープ

製品番号: 50038894

BCB G40 H47 L050

## 目次

- 仕様書
- 製品キー



写真と異なる場合があります

# 仕様書

## 基本仕様

適している	バーコードポジショニングシステム シリーズBPS 300i
-------	-------------------------------

## 機械の仕様

外寸(H x L)	47 mm x 50,000 mm
グリッド寸	40 mm
機械的性質	UV耐性 化学物質に対しての条件付き耐性 耐傷 耐汚 防湿
接着剤	アクリル接着剤
接着力	0.1 mm
製造プロセス	写植
耐薬品性 ( 23°Cで24時間 )	ディーゼルオイル ホワイトスピリット 絶縁油
固化	72 h

## 周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 120 °C
加工温度	0 ... 45 °C
推奨加工温度	10 ... 25 °C
耐久性	塩水噴霧 ( 150 h/5% ) 湿気 紫外線
下面の状態	クリーン ドライ 油汚れなし 滑らかな

## 分類

関税分類番号	48211010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

# 製品キー

製品名 : BCB AAA BBB CCCC DDDD E

**BCB**                      **バーコードテープ**

BCB	シリーズ BCB: バーコードテープ
AAA	グリッド/グリッド寸法 G30: 30 mm G40: 40 mm
BBB	テープ高さ/特別高さ H25: 高さ 25 mm H47: 高さ 47 mm SH1: 個別の特別高さ 20 ~ 32 mm SH2: 個別の特別高さ 33 ~ 47 mm SH3: 個別の特別高さ 48 ~ 70 mm SH4: 個別の特別高さ 71 ~ 140 mm
CCCC	テープ長/特別長さ Lxxx: テープ長(mm) SL: 特別長さ
DDDD	オプション TWIN: 同じ印刷をしたテープ MVS: 測定値スイッチ ( 色 赤 ) MV0: 測定値ゼロ ( 色 黄 ) MK: マークラベル RW: 逆巻き ( 変更された巻き方向、最小位置値は巻きコア内に記載 ) RK: 修理キット ( 修理テープ )

## 製品キー

BCB

バーコードテープ

E	顧客に合わせたモデル A: コード内容ML=AA1赤 B: コード内容ML=BB1赤 C: コード内容ML=CC1赤 D: コード内容ML=DD1赤 E: コード内容ML=EE1赤 F: コード内容ML=FF1赤 G: コード内容ML=GG1赤
---	---

### 注意



利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイト[www.leuze.com](http://www.leuze.com)にあります。