

技術データシート

マークラベル

製品番号: 50144242

BCB G40 H47 ML G

目次

- 仕様書
- 製品キー



写真と異なる場合があります

仕様書

機械の仕様

| | |
|--------------------|----------------|
| 外寸(H x L) | 47 mm x 40 mm |
| グリッド寸 | 40 mm |
| コーディング | GG1 |
| 機械的性質 | UV耐性 |
| | 化学物質に対する条件付き耐性 |
| | 耐傷 |
| | 耐汚 |
| 接着剤 | 防湿 |
| | アクリル接着剤 |
| | 接着力 |
| 製造プロセス | 写植 |
| 耐薬品性 (23°Cで24時間) | ヘプタン |
| | ディーゼルオイル |
| | ホワイトスピリット |
| | 絶縁油 |
| 固化 | 72 h |

分類

| | |
|--------------|----------|
| 関税分類番号 | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280192 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |

周囲データ

| | |
|----------|-------------------|
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 120 °C |
| 加工温度 | 0 ... 45 °C |
| 推奨加工温度 | 10 ... 25 °C |
| 耐久性 | 塩水噴霧 (150 h/5%) |
| | 湿気 |
| | 紫外線 |
| 耐熱性 | -40 ... 120 °C |
| 下面の状態 | クリーン |
| | ドライ |
| | 油污れなし |
| | 滑らかな |

製品キー

製品名 : BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB **バーコードテープ**

| | |
|------|---|
| BCB | シリーズ BCB: バーコードテープ |
| AAA | グリッド/グリッド寸法 G30: 30 mm G40: 40 mm |
| BBB | テープ高さ/特別高さ H25: 高さ 25 mm H47: 高さ 47 mm SH1: 個別の特別高さ 20 ~ 32 mm SH2: 個別の特別高さ 33 ~ 47 mm SH3: 個別の特別高さ 48 ~ 70 mm SH4: 個別の特別高さ 71 ~ 140 mm |
| CCCC | テープ長/特別長さ Lxxx: テープ長(mm) SL: 特別長さ |
| DDDD | オプション TWIN: 同じ印刷をしたテープ MVS: 測定値スイッチ (色 赤) MV0: 測定値ゼロ (色 黄) MK: マークラベル RW: 逆巻き (変更された巻き方向、最小位置値は巻きコア内に記載) RK: 修理キット (修理テープ) |

製品キー

BCB

バーコードテープ

| | |
|---|---|
| E | 顧客に合わせたモデル A: コード内容ML=AA1赤 B: コード内容ML=BB1赤 C: コード内容ML=CC1赤 D: コード内容ML=DD1赤 E: コード内容ML=EE1赤 F: コード内容ML=FF1赤 G: コード内容ML=GG1赤 |
|---|---|

注意



利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。