

## Technisches Datenblatt

### Adapter-Kabel

Art.-Nr.: 50110677

KB-RS232-USB

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss




Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

### Basisdaten

Geeignet für Schnittstelle	RS 232
	USB

### Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
Rundstecker, LED	Nein
Typ	male
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 1.1 Standard-A

#### Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	4 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	5 mm
Leitungslänge	1.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
Rundstecker, LED	Nein
Typ	male
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

### Anschluss 2

Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 1.1 Standard-A