

技術データシート

リフレクタ

製品番号: 50041606

TKS 20X40.1

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります

## 仕様書

## 機械の仕様

外形	方形
プリズムサイズ	4 mm
取り付け寸法 幅	18.5 mm
取り付け寸法 高さ	60 mm
取り付け寸法 厚み	7.1 mm
反射面の高さ	39 mm
反射面の幅	16 mm
リフレクタの素材	プラスチック
支持材の素材	プラスチック
極性変更	はい
リフレクタ素材の化学名	PMMA8N
検出面の素材	トリプル
取り付けの種類	接着可 通路設置

## 周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 65 °C
----------	---------------

## 認証

保護等級	IP 67
------	-------

## 分類

関税分類番号	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467