

## Technisches Datenblatt Reflektor

Art.-Nr.: 50120011

BTU 934M-D10-90

### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen



Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

### Basisdaten

Geeignet für Produktgruppe	Schaltende Sensoren, kubisch
Geeignet für	Reflexions-Lichtschranken PRK
Vormontiert auf	Reflektor TKA 30x46

### Mechanische Daten

Reflexionsfläche Höhe	30 mm
Reflexionsfläche Breite	46 mm
Durchmesser Rundstangen	10 mm
Werkstoff Reflektor	Kunststoff
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall	Aluminium Stahl, verzinkt
Ausführung des Befestigungsteils	Montagesystem
Art der Befestigung, anlagenseitig	Blechklammerbefestigung für Rundstange 10 mm
Art der Befestigung, geräteseitig	Vormontierter Reflektor
Art des Befestigungsteils	drehbar 360° klemmbar schwenkbar
Werkstoff Befestigungsteil	Metall
ITEM-kompatibel	Nein

### Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 70 °C
-----------------------------	---------------

### Klassifikation

Zolltarifnummer	83024900
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467

## Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

