

技術データシート

マークラベル

製品番号: 50144237

BCB G40 H47 ML B

目次

- 仕様書
- 製品キー



写真と異なる場合があります

仕様書

機械の仕様

外寸(H x L)	47 mm x 40 mm
グリッド寸	40 mm
コーディング	BB1
機械的性質	UV耐性
	化学物質に対しての条件付き耐性
	耐傷
	耐汚
接着剤	防湿
	アクリル接着剤
	接着力
	0.1 mm
製造プロセス	デジタル印刷
耐薬品性 (23°Cで24時間)	ヘプタン
	ディーゼルオイル
	ホワイトスピリット
	絶縁油
固化	72 h
表面保護	ポリエステル、光沢なし

分類

関税分類番号	48211010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 120 °C
加工温度	0 ... 45 °C
推奨加工温度	10 ... 25 °C
耐久性	塩水噴霧 (150 h/5%)
	湿気
	紫外線
耐熱性	-40 ... 120 °C
下面の状態	グリースフリー
	クリーン
	ドライ
	平滑

製品キー

製品名： BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB バーコードテープ

BCB	シリーズ BCB: バーコードテープ
AAA	グリッド/グリッド寸法 G30: 30 mm G40: 40 mm
BBB	テープ高さ/特別高さ H25: 高さ 25 mm H47: 高さ 47 mm SH1: 個別の特別高さ 20 ~ 32 mm SH2: 個別の特別高さ 33 ~ 47 mm SH3: 個別の特別高さ 48 ~ 70 mm SH4: 個別の特別高さ 71 ~ 140 mm
CCCC	テープ長/特別長さ Lxxx: テープ長(mm) SL: 特別長さ
DDDD	オプション TWIN: 同じ印刷をしたテープ MVS: 測定値スイッチ (色 赤) MV0: 測定値ゼロ (色 黄) MK: マークラベル RW: 逆巻き (変更された巻き方向、最小位置値は巻きコア内に記載) RK: 修理キット (修理テープ)

製品キー

BCB	バーコードテープ
E	顧客に合わせたモデル A: コード内容ML=AA1赤 B: コード内容ML=BB1赤 C: コード内容ML=CC1赤 D: コード内容ML=DD1赤 E: コード内容ML=EE1赤 F: コード内容ML=FF1赤 G: コード内容ML=GG1赤
注意	
	利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。