

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50128804

KB 307-10000 FLEX

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	BPS 307i
Geeignet für Schnittstelle	SSI

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Buchsenleiste
Polzahl	32 -polig
Rundstecker, LED	Nein

Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	10 St.
Farbe Mantel	grau
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	8,5 mm
Leitungslänge	10.000 mm
Werkstoff Mantel	PUR
Schleppkettentauglichkeit	Ja
Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5m horiz. Verfahrweglänge und max. Beschleunigung von 5m/s ²

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Buchsenleiste
Polzahl	32 -polig
Rundstecker, LED	Nein

Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------

Adernfarbe

Aderbelegung

grau	FE
weiß	GNDIN
braun	VIN
violett	SWIO 1
schwarz	SWIO 2
blau	CLK-
grün	DATA-
rot	CLK+
gelb	DATA+
rosa	n.c.