

技術データシート

信号タワー部

製品番号: 50135462

A7-V1-BZ1-M

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

| | |
|-----------|------------------------------------|
| シリーズ | A7 |
| 適している | 信号タワーユニットシリーズ A7 - Advanced Series |
| シグナリングタイプ | 音響的 |

電気的仕様

| | |
|------------|----------------|
| パフォーマンスデータ | |
| 供給電圧 U_B | 24 V, DC, 10 % |
| 消費電流、最大 | 70 mA |

コネクタ

| | |
|----|---|
| 注意 | 個々の色をVCCを介して制御(PNP) 取り換え安全：PINをとおして色を制御することで、ドームの位置を自由に選択できます(取扱説明書を参照)。 |
|----|---|

機械の仕様

| | |
|--------------|---------------|
| 外形 | シリンダー状 |
| 寸法 (直径 x 長さ) | 70 mm x 50 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 120 g |
| 取り付けの種類 | バヨネットシステム |

操作と表示

| | |
|-----------|--------------------------|
| コントローラ | 225°ポテンショメータ ディップスイッチ |
| コントローラの機能 | ボリューム調整 音調の選択 |

周囲データ

| | |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -10 ... 60 °C |
|----------|---------------|

認証

| | |
|------|-----------|
| 保護等級 | IP 66 |
| 認可 | CE CSA |

音響的仕様


| | |
|------|-----------|
| トーン種 | 連続またはパルス音 |
| 音圧 | 100 dB |
| トーン数 | 8 個数 |

分類

| | |
|--------------|----------|
| 関税分類番号 | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371237 |
| ECLASS 8.0 | 27371237 |
| ECLASS 9.0 | 27371237 |
| ECLASS 10.0 | 27371237 |
| ECLASS 11.0 | 27371237 |
| ECLASS 12.0 | 27371237 |
| ECLASS 13.0 | 27371237 |
| ECLASS 14.0 | 27371237 |
| ECLASS 15.0 | 27371237 |
| ETIM 5.0 | EC001261 |
| ETIM 6.0 | EC001261 |
| ETIM 7.0 | EC001261 |
| ETIM 8.0 | EC001261 |
| ETIM 9.0 | EC001261 |
| ETIM 10.0 | EC001261 |

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



注意

目的に合ったご利用にご注意ください！



- ⚠ この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- ⚠ この製品は有資格者のみが操作できます。
- ⚠ 使用目的に応じた製品をご使用してください。

アクセサリ

取り付け

| | 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|--|----------|------------|--------|---|
| | 50135463 | A7-MP1-100 | 信号タワー部 | コネクタ: クランプ, テンションスプリング技術 外形: シリンダー状 直径: 70 mm モデル: ベース取付け 取り付け、設備側: ネジ止め可/ 垂直 モジュールの取り付け: 片側 周囲温度: -10 ... 60 °C 保護等級: IP 66 |

注意



ⓘ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。