

기술 데이터 시트

안전 스위치

품목 번호: 63000105

S20-P4C1-M20-FH30

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 회로도
- 참고



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터	
시리즈	S20
기능	
기능	DIN EN ISO 14119에 따라 낮게 코딩된 액추에이터가 있고 기계로 작동되는 위치 스위치가 있는 디자인 2 인터락 장치
특성변수	
사용 시간 T _M	20 년, EN ISO 13849-1
B10 _d	2,000,000 사이클 개수
전기 데이터	
DC 13의 경우 사용부문	U _e / I _e : 24V / 6A, 125V / 1.1A, 250V / 0.4A, EN 60947-5-1
AC 15의 경우 사용부문	U _e / I _e : 250V / 6A, 400V / 4A, 500V / 1A, EN 60947-5-1
접점 어셈블리	2NC + 1NO
접점 개방	마찰 결합, 강제로
단락 방지	500V, 10A, 타입 aM, IEC 60269-1
접촉보호	보호 절연 O
성능 데이터	
정격 절연전압	400V AC, 500V DC
종래의 열기류, 최대	10 A
연결	
연결	1 개수
케이블 인입부 개수	1 개수
연결 1	
기능	접점 연결부
연결부 종류	단자
터미널 종류	나사 터미널
핀 개수	6 핀
케이블 특성	
연결부 단면	1 x 0.34mm ² ~ 2 x 1.5mm ² , 리츠선

기술 데이터	
디자인	큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이)	30.8 mm x 30.8 mm x 93 mm
하우징 재료	플라스틱
플라스틱 하우징	유리 화이버 강화(PPS), 자소성
전기 접점 재료	은합금
순중량	102 g
하우징 색상	적색
	흑색
고정 방식	통로 마운팅으로
케이블 인입부 종류	M20 x 1.5
스위치 타입	가드 로킹이 없는 인터록 잠금장치, ISO 14119
스위칭 원리	슬로우 작동 접점
접근 작동 방향	1 x 상부
	4 x 측면(90°)
시동 속도	0 ... 0.5 m/s
기계적 수명	1,000,000 작동 간격, IEC 6047-5-1
작동 빈도, 최대	3,600 시간당, IEC 6047-5-1
액추에이터, 외부	AC-ANxx 시리즈: 직선형, 굴절형, 스프링식, 조정 가능
추출력, 액추에이터 잠금 해제	30 N
강제 분리 시 작동 거리	7.8 mm
리코일 허용도	4.5 mm


환경 데이터	
작동 시 주변 온도	-25 ... 80 °C
외부 오염 등급	3, EN 60947-1

인증	
보호 등급	IP 67
인증	c UL US
	IMQ


분류	
HS 번호	85369095
ECLASS 5.1.4	27272602
ECLASS 8.0	27272602
ECLASS 9.0	27272602
ECLASS 10.0	27272602
ECLASS 11.0	27272602
ECLASS 12.0	27272602
ECLASS 13.0	27272602
ECLASS 14.0	27272602
ECLASS 15.0	27272602
ECLASS 16.0	27272602
ETIM 5.0	EC002592
ETIM 6.0	EC002592
ETIM 7.0	EC002592
ETIM 8.0	EC002592
ETIM 9.0	EC002592
ETIM 10.0	EC002592
UNSPSC 26.08	39122205

치수 도면

전체 치수 정보(mm)



접근 방향




전기 연결

연결 1

기능	접점 연결부
연결부 종류	단자
터미널 종류	나사 터미널
핀 개수	6 핀

단자	할당
11	NC(1)
12	NC(1)
21	NC(2)
22	NC(2)
33	NO(1)
34	NO(1)

회로도



21/22 상시 폐쇄 접점(NC) 강제 작동됨
11/12 상시 폐쇄 접점(NC) 강제 작동됨

참고



용도에 맞게 사용해야 합니다!



- 자력이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
- 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오