

技術データシート ケーブルソケット 製品番号: 50104582 D M8A-3P-SK

目次

- 仕様書
- 電気的接続



写真と異なる場合があります



仕様書

電気的仕様

パフォーマンスデータ

| | |
|--------|--------------|
| 消費電圧 | 最大32 V AC/DC |
| 定格消費電力 | 4,000 mA |

コネクタ

コネクタ数 1 個数

コネクタ 1

| | |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M8 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 3-極 |
| コーディング | A-符号化 |
| モデル | 軸方向 |

コネクタ 2

コネクタの種類 ナイフエッジ

伝導特性

許容ケーブル断面 0.14 ... 0.34 mm²

機械的仕様

| | |
|--------------|-------------------|
| 外形 | シリンダー状 |
| 寸法 (直径 x 長さ) | 11.8 mm x 42.5 mm |

電気的接続

コネクタ 1

| | |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M8 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 3-極 |
| コーディング | A-符号化 |
| モデル | 軸方向 |

コネクタ 2

コネクタの種類 ナイフエッジ

周囲データ

周囲温度、動作時 -25 ... 85 °C

認証

保護等級 IP 67

分類

| | |
|--------------|----------|
| 関税分類番号 | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |