

技術データシート
ケーブルソケット
製品番号: 50038537
KD 02-5-SA

目次

- 仕様書
- 電気的接続



写真と異なる場合があります



仕様書

電気的仕様

パフォーマンスデータ

消費電圧	最大60 V AC/DC
定格消費電力	4,000 mA

コネクタ

コネクタ 1

機能	電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
ハンドル本体の素材	金属
極数	5-極
コーティング	B-符号化
モデル	軸方向
ロック	ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ

コネクタ 2

コネクタの種類	ネジ止めコネクタ
---------	----------

伝導特性

心線断面	0.75 mm ²
AWG	18

機械的仕様

レンチサイズ	18 mm
ケーブル通路	4 ... 6 mm
	5 ... 8 mm
	6 ... 8 mm
	6.5 ... 8.5 mm
	8 ... 9 mm

電気的接続

コネクタ 1

機能	電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
ハンドル本体の素材	金属
極数	5-極
コーティング	B-符号化
モデル	軸方向
ロック	ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ

コネクタ 2

コネクタの種類	ネジ止めコネクタ
---------	----------

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 85 °C
----------	---------------

認証

保護等級	IP 67
認可	c UL US

分類

関税分類番号	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635