

技術データシート

ケーブルソケット

製品番号: 50149065

S GB-M12-8A-M-SK

目次

- 仕様書
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

インターフェイスに適合	イーサネット
-------------	--------

電気的仕様

パフォーマンスデータ	
過電圧カテゴリ	II
定格消費電力	500 mA

コネクタ

コネクタ数	1 個数
-------	------

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
ハンドル本体の素材	金属
極数	8 -極
コーディング	X-符号化
モデル	軸方向
ロック	ねじ止め

コネクタ 2	
コネクタの種類	ナイフエッジ
極数	8 -極

伝導特性	
心線断面	0.14 mm ² ... 0.34 mm ²

機械の仕様

筐体の素材	金属
筐体 金属	亜鉛ダイカスト
最大ケーブル通路	5.5 ... 9 mm

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 85 °C
汚染度	3

認証

保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
ハンドル本体の素材	金属
極数	8 -極
コーディング	X-符号化
モデル	軸方向
ロック	ねじ止め

コネクタ 2

コネクタの種類	ナイフエッジ
極数	8 -極