

技術データシート

取付デバイス

製品番号: 50146228

BT 716M-APCXL

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

シリーズ	BT 7xx
含む	1x Yディストリビュータ
製品グループに適用している	切替ライトカーテン 測定ライトカーテン
適用している	ライトカーテン CSL 505 ライトカーテン CSL 710 ライトカーテンCML700i

コネクタ

コネクタ数	1 個数
コネクタ 1	
機能	回転数信号(Pin 5 = SWOUT 1) 空気流の制御(Pin 4 = SWIN 1) 電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長	200 mm
シースの素材	PUR
ケーブル色	黒色
心線数	5 -芯
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A コード

機械の仕様

取り付け部の規格名称 金属	スチール、亜鉛メッキ
取り付け部のモデル	横流ファン付きエアブロー装置
取り付けの種類、設備側	穿孔M8付き取付アーム
取り付けの種類、デバイス側	取付アームが組立済み
効果の持続時間	1,600 mm
取り付け部の素材	スチール
振動ダンパ	いいえ

分類

関税分類番号	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

電気的接続

コネクタ 1

機能	回転数信号(Pin 5 = SWOUT 1) 空気流の制御(Pin 4 = SWIN 1) 電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長	200 mm
シースの素材	PUR
ケーブル色	黒色
心線数	5 -芯
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A コード

ピン

ピン配列

心線色

1	+24 V	赤
2	n.c.	-
3	GNDIN	青
4	SWIN 1	黄
5	SWOUT 1	白

