

## 技術データシート

### ライトカーテントランスマッタ

製品番号: 50131648

CSL505-T12.5-188-VB-M8

#### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電気的接続
- 操作と表示
- 適したレーシーバ
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



# 仕様書

## 基本仕様

シリーズ	505
動作原理	1方向原理
デバイス種類	トランスマッタ
アプリケーション	精確な物体検出

## 特別モデル

特別モデル	クロスビームスキャン 対角ビーム走査 平行ビーム走査
-------	----------------------------------

## 光学的仕様

動作範囲	0.3 ... 5 m
計測領域長	187.5 mm
ビーム本数	16 個数
ビーム間隔	12.5 mm
光源	LED, 赤外線
波長	860 nm
送信信号形式	パルス化

## 測定データ

最小検出体直径	15 mm
---------	-------

## 電気的仕様

サプレッサ	極性逆付防止 短絡保護 誘導保護
パフォーマンスデータ	供給電圧 U <sub>B</sub> 18 ... 30 V, DC

## コネクタ

コネクタ数	1 個数
コネクタ 1	
機能	ディスエーブル入力 電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M8
タイプ	オス
素材	金属
極数	4 -極
コーディング	A コード

## 機械的仕様

外形	角型
寸法 ( 幅 × 高さ × 長さ )	10 mm × 27 mm × 360 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	アルミ
レンズカバーの素材	プラスチック
正味重量	196 g
筐体色	銀
取り付けの種類	通路設置

## 操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	1 個数
設定/パラメータ化の種類	ソフトウェア ピン配列に関して

## 周囲データ

周囲温度、動作時	-30 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-40 ... 65 °C

## 認証


保護等級	IP 65
保護等級	III

## 分類

関税分類番号	90314990
ECLASS 5.1.4	27270910
ECLASS 8.0	27270910
ECLASS 9.0	27270910
ECLASS 10.0	27270910
ECLASS 11.0	27270910
ECLASS 12.0	27270910
ECLASS 13.0	27270910
ECLASS 14.0	27270910
ECLASS 15.0	27270910
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



## 電気的接続

### コネクタ 1

機能	ディスエーブル入力
コネクタの種類	電力供給
ネジ寸	丸形プラグ
タイプ	M8
素材	オス
極数	金属
コーディング	4-極
A コード	

### ピン ピン配列

ピン	ピン配列
1	V+
2	n.c.
3	GND
4	IN 1

## 操作と表示

LED	ディスプレー	意味
1	オフ 赤、連続点灯 赤、点滅	オフ 動作可能状態 エラー

## 適したレシーバ

製品番号	名称	動作範囲 限界動作範囲	説明
50131614	CSL505-R12.5-188-VB-M8	0.3 ... 5 m	アプリケーション: 精確な物体検出 特別モデル: 平行ビーム走査, クロスピームスキャン, ティーチ入力, 対角ビーム走査, 警告出力 デジタルスイッチ出力: 2 個数 スイッチ出力: トランジスタ, プッシュプル, ライト/ダーク切り替え可 コネクタ: 丸形プラグ, M8, 4 -極

## アクセサリ

### コネクタ関連・コネクタケーブル

製品番号	名称	製品	説明
	50130856	KD U-M8-4A-P1-050	接続回線  アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, 軸方向, メス, 4 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シーズの素材: PUR
	50130850	KD U-M8-4A-V1-050	接続回線  アプリケーション: 化学的条件 コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, 軸方向, メス, 4 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シーズの素材: PVC
	50130869	KD U-M8-4W-V1-020	接続回線  アプリケーション: 化学的条件 コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, L字型, メス, 4 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 2,000 mm シーズの素材: PVC

## 設定デバイス

製品番号	名称	製品	説明
	50132069	CSL505-Interface	モジュール  機能: 設定およびテストデバイス コネクタ: D-sub コネクタ

## アクセサリ

### 注意



※ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。