

技術データシート

トランスポンダ

製品番号: 50102917

TFM 03 1110.210

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 注意
- その他の情報
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	TFM
適している	RFM
チップ	I-コードSLI
動作周波数	13.56 MHz

電気仕様

パフォーマンスデータ

メモリ容量	112 B
メモリブロック	28 個数

認証

適応基準	ISO 15693
------	-----------

機械仕様

外形	ディスク
厚さ	2.5 mm
外径	30 mm
内径	3.2 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	PC
重量	5 g

周囲データ

周囲温度、動作時	-20 ... 75 °C
周囲温度、保管時	-30 ... 120 °C

認証


保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	85235200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27280402
ECLASS 10.0	27280402
ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ECLASS 13.0	27280402
ECLASS 14.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996
ETIM 8.0	EC002996
ETIM 9.0	EC002996

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



注意



目的になかったご利用にご注意ください！




- この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。

その他の情報

- 読み取り領域で金属は場合によって明らかに検出範囲が減少します。

アクセサリ

取り付け技術-その他

	製品番号	名称	製品	説明
	50107102	Spacer 30 HT	スペーサー	筐体形状: 中空シリンダー 内径: 30 mm 外径: 5 mm 筐体の素材: プラスチック, PA 66

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。