

技術データシート

二枚検知センサ アンプ

製品番号: 50107002

VDB 112B/6P



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

シリーズ	112
物理的原理	超音波
アプリケーション	ダブルシート検査

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	18 ... 30 V _i DC
入力	
ティーチ入力数	1 個数
ティーチ入力	
種類	ティーチ入力
ティーチ入力 1	
出力	
デジタルスイッチ出力数	2 個数
スイッチ出力	
種類	デジタルスイッチ出力
スイッチ出力 1	
スイッチエレメント	トランジスタ, PNP
機能	1枚または1枚以上のシートを検出
スイッチ出力 2	
スイッチエレメント	トランジスタ, PNP
機能	ダブルシートまたはそれ以上のシートを検出

応答時間

スイッチング周波数	200 Hz
-----------	--------

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
素材	金属
極数	5 -極

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	84 mm x 37 mm x 98 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	アルミ
正味重量	400 g

操作と表示

表示の種類	LED
コントローラ	ティーチボタン

周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 50 °C
----------	-------------

認証

保護等級	IP 65
保護等級	III
認可	c UL US
適応基準	IEC 60947-5-2

分類

関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27272892
ECLASS 10.0	27272892
ECLASS 11.0	27272892
ECLASS 12.0	27272892
ECLASS 13.0	27272892
ECLASS 14.0	27272892
ECLASS 15.0	27272892
ECLASS 16.0	27272892
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	41111960

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
素材	金属
極数	5 -極

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50132079	KD U-M12-5A-V1-050	接続回線	アプリケーション: 化学的条件 コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 5 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PVC

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。