

技術データシート
ケーブルソケット
製品番号: 50101943
KD 01-5-SR

目次

- 仕様書
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります

仕様書

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
消費電圧	最大60 V AC/DC
定格消費電力	4,000 mA

コネクタ

コネクタ数	1 個数
コネクタ 1	
機能	電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
ハンドル本体の素材	プラスチック
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	L字型
ロック	ネジ止め、ステンレスV4A、推奨トルク 0.6 Nm、セルフロック
コネクタ 2	
コネクタの種類	ネジ止めコネクタ
伝導特性	

機械の仕様

レンチサイズ	18 mm
正味重量	22 g
最大ケーブル通路	6 ... 8 mm

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 85 °C
----------	---------------

認証

保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
UNSPSC 26.08	39121413

電氣的接続

コネクタ 1

機能	電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
ハンドル本体の素材	プラスチック
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	L字型
ロック	ネジ止め、ステンレスV4A、推奨トルク0.6 Nm、セルフロック

コネクタ 2

コネクタの種類	ネジ止めコネクタ
---------	----------