

技術データシート

反射フィルム

製品番号: 50147229

REF 6-A-10,5x12,5

## 目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

|             |               |
|-------------|---------------|
| 機械の仕様       |               |
| 外形          | 方形            |
| 方向に左右されない   | いいえ           |
| プリズムサイズ     | 0.3 mm        |
| 取り付け寸法 幅    | 10.5 mm       |
| 取り付け寸法 高さ   | 12.5 mm       |
| 反射面の高さ      | 12.5 mm       |
| 反射面の幅       | 10.5 mm       |
| リフレクタの素材    | プラスチック        |
| 極性変更        | はい            |
| リフレクタ素材の化学名 | PMMA          |
| 検出面の素材      | マイクロトリプル      |
| 正味重量        | 1 g           |
| 取り付けの種類     | 自己粘着          |
| 周囲データ       |               |
| 周囲温度、動作時    | -40 ... 70 °C |

|              |          |
|--------------|----------|
| 分類           |          |
| 関税分類番号       | 39191080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0   | 27279203 |
| ECLASS 9.0   | 27273601 |
| ECLASS 10.0  | 27273601 |
| ECLASS 11.0  | 27273601 |
| ECLASS 12.0  | 27273601 |
| ECLASS 13.0  | 27273601 |
| ECLASS 14.0  | 27273601 |
| ECLASS 15.0  | 27273601 |
| ETIM 5.0     | EC002467 |
| ETIM 6.0     | EC002467 |
| ETIM 7.0     | EC002467 |
| ETIM 8.0     | EC002467 |
| ETIM 9.0     | EC002467 |
| ETIM 10.0    | EC002467 |

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

