

Technisches Datenblatt

Befestigungsteil

Art.-Nr.: 50148152

BTC 0310M-DT

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Zubehör



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für Produktgruppe	Industrielle Bildverarbeitung
Geeignet für	LCAM 308

Mechanische Daten


Nettogewicht	26 g
Ausführung des Befestigungsteils	Klemmhalter
Art der Befestigung, anlagenseitig	klemmbar
Art der Befestigung, geräteseitig	schraubbar
Werkstoff Befestigungsteil	Metall
Schwingungsdämpfung	Nein

Klassifikation

Zolltarifnummer	73181900
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273692
ECLASS 11.0	27273692
ECLASS 12.0	27273692
ECLASS 13.0	27273692
ECLASS 14.0	27273692
ECLASS 15.0	27273692
ECLASS 16.0	27273692
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter



Befestigungstechnik - Sonstige

Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50027375	BT 56	Befestigungsteil Funktionen: Statische Anwendungen Ausführung des Befestigungsteils: Montagesystem Befestigung, anlagenseitig: für Rundstange 16 mm, für Rundstange 18 mm, für Rundstange 20 mm Befestigung, geräteseitig: klemmbar Werkstoff: Metall Anzugsdrehmoment der Klemmbacken: 8 N·m
	50111224	BT 59	Halterung Befestigung, anlagenseitig: Nut-Montage Befestigung, geräteseitig: klemmbar Werkstoff: Metall Schwingungsdämpfung: Nein
	50124941	BTU 0300M-W	Befestigungsteil Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung Befestigung, geräteseitig: klemmbar, für M4-Schrauben geeignet, Nut-Montage Werkstoff: Metall Schwingungsdämpfung: Nein

Hinweis



☞ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.