

技術データシート

トランスポンダ

製品番号: 50106412

TFM 03 1510.210

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 注意
- その他の情報
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	TFM
適している	RFM
チップ	I-コードSLI
動作周波数	13.56 MHz

電気の仕様

パフォーマンスデータ	
メモリ容量	112 B
メモリブロック	28 個数

機械の仕様

外形	ディスク
厚さ	2.5 mm
外径	30 mm
内径	5 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	PA 66
正味重量	3 g

周囲データ

周囲温度、動作時	-25 ... 85 °C
----------	---------------

認証


保護等級	IP 68
適応基準	ISO 15693

分類

関税分類番号	85235200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27280402
ECLASS 10.0	27280402
ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ECLASS 13.0	27280402
ECLASS 14.0	27280402
ECLASS 15.0	27280402
ECLASS 16.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996
ETIM 8.0	EC002996
ETIM 9.0	EC002996
ETIM 10.0	EC002996
UNSPSC 26.08	43211710

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



注意



目的に合ったご利用にご注意ください！



- この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。

その他の情報

・ 読み取り領域で金属は場合によって明らかに検出範囲が減少します。

アクセサリ
取り付け技術-その他

	製品番号	名称	製品	説明
	50107102	Spacer 30 HT	スペーサー	筐体形状: 中空シリンダー 内径: 30 mm 外径: 5 mm 筐体の素材: プラスチック, PA 66

注意	
	も 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。