

技術データシート  
アセンブリシステム  
製品番号: 50117251  
BTU 300M-D14

## 目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

|              |               |
|--------------|---------------|
| 含む           | M4 x 20 ネジ 2本 |
|              | M4 x 25 ネジ 2本 |
|              | ワッシャー 4個      |
| 製品グループに適している | 光学距離センサ       |
| 適している        | 切替センサ、角型      |
|              | ODSL 9        |
|              | センサ シリーズ 10   |
|              | センサ シリーズ 25C  |
|              | センサ シリーズ 46B  |
|              | センサ シリーズ 46C  |
|              | センサ シリーズ 8    |

機械の仕様

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 取り付け部の規格名称 金属 | アルミ              |
|               | スチール、亜鉛メッキ       |
| 正味重量          | 59 g             |
| 取り付け部のモデル     | アセンブリシステム        |
| 取り付けの種類、設備側   | 14mm丸ボール用        |
|               | 薄板アタッチメントによる取り付け |
| 取り付けの種類、デバイス側 | M4ねじに適合          |
|               | ネジ止め可            |
| 取り付け部の種類      | 360°回転可          |
|               | クランプ可            |
|               | 調整可              |
| 取り付け部の素材      | 金属               |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0   | 27279202 |
| ECLASS 9.0   | 27273701 |
| ECLASS 10.0  | 27273701 |
| ECLASS 11.0  | 27273701 |
| ECLASS 12.0  | 27273701 |
| ECLASS 13.0  | 27273701 |
| ECLASS 14.0  | 27273701 |
| ECLASS 15.0  | 27273701 |
| ECLASS 16.0  | 27273701 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

