

## 技術データシート

## リフレクタ

製品番号: 50136823

MTKS 7x7M.5

### 目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります



仕様書

## 基本仕様

アプリケーションの分野

## 機械の仕様

|           |             |
|-----------|-------------|
| 外形        | 方形          |
| プリズムサイズ   | 0.3 mm      |
| 取り付け寸法 幅  | 12.5 mm     |
| 取り付け寸法 高さ | 18 mm       |
| 取り付け寸法 厚み | 4 mm        |
| 反射面の高さ    | 7 mm        |
| 反射面の幅     | 7 mm        |
| リフレクタの素材  | プラスチック      |
| 支持材の素材    | ステンレス       |
| 極性変更      | はい          |
| 検出面の素材    | マイクロトリプル    |
| 正味重量      | 7.5 g       |
| 取り付けの種類   | 通路設置        |
| 素材の適合性    | CleanProof+ |
|           | ECOLAB      |
|           | H2O2        |
|           | アルコール       |

周囲データ

周囲温度、動作時 -40 ... 65 °C

認證

|      |        |
|------|--------|
| 保護等級 | IP 65  |
|      | IP 67  |
|      | IP 69K |

## 分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0   | 27279203 |
| ECLASS 9.0   | 27273601 |
| ECLASS 10.0  | 27273601 |
| ECLASS 11.0  | 27273601 |
| ECLASS 12.0  | 27273601 |
| ECLASS 13.0  | 27273601 |
| ECLASS 14.0  | 27273601 |
| ECLASS 15.0  | 27273601 |
| ETIM 5.0     | EC002467 |
| ETIM 6.0     | EC002467 |
| ETIM 7.0     | EC002467 |
| ETIM 8.0     | EC002467 |
| ETIM 9.0     | EC002467 |
| ETIM 10.0    | EC002467 |

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

