

技术数据表

安全传感器接收器套件

配件编号: 426530

MLD510-R2-UDC-2500-S2-P

内容

- 套件的组成包括
- 技术参数
- 配件



图片可能不同



套件的组成包括

	数量	配件编号	名称	配件	说明
	1	66533100	MLD510-R2	多光束安全光栅 (接收器)	光束数: 2 个 光束距离: 500 mm 响应时间: 25 ms 连接: 接头, M12, 金属, 5 个引脚
	1	426190	PSC-2500-S2	防护栏	适合: UDC-S2, DC-S2 设备防护立柱 尺寸: 2,480 mm 材料: PMMA, 灰色
	1	549857	UDC-2500-S2	设备防护立柱	功能: 可调, 3个方向, 光幕和多光束传感器的安装和保护 尺寸: 160 mm x 2,560 mm x 149 mm 支柱高度(不含底座): 2,500 mm

技术参数

基础数据	
系列	MLD-UDC
设备类型	接收器
专门设计	
专门设计	防护栏
功能	
功能	启动/重启 (RES), 任选 接触器监控(EDM), 任选
激光瞄准器反射元件	否
内置屏蔽指示器	否
集成状态指示器	否
特性参数	
类型	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
性能等级 (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	6.6E-09 每小时
使用寿命T _M	20 年, EN ISO 13849-1
等级	4, EN ISO 13849

光学数据	
光束数	2 个
光束距离	500 mm
机械参数	
带设备防护立柱	是
支柱高度(不含底座)	2,500 mm
认证	
分类	
税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。