

技術データシート
アセンブリシステム
製品番号: 50122797
BTU 346M-D12

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様	
含む	M4 x 25 ネジ 2本 ワッシャー 2個
製品グループに適している	リフレクタ 切替センサ、角型
適している	センサ シリーズ 25 センサ シリーズ 3B センサ シリーズ 46B センサ シリーズ 46C リフレクタ TKS 20x40 リフレクタ TKS 50x50 リフレクタ (M) TKS 30x50 リフレクタ (M) TKS 40x60

機械の仕様	
取り付け部の規格名称 金属	アルミ スチール、亜鉛メッキ
正味重量	60 g
取り付け部のモデル	アセンブリシステム
取り付けの種類、設備側	12mm丸ボール用 薄板アタッチメントによる取り付け
取り付けの種類、デバイス側	ネジ止め可
取り付け部の種類	360°回転可 クランプ可 調整可
取り付け部の素材	金属

分類	
関税分類番号	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

