

Technisches Datenblatt Folie

Art.-Nr.: 50137875

OTB 40-WH250

Inhalt

- Technische Daten




Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	Optische Spurführung OGS 600
--------------	------------------------------

Mechanische Daten

Abmessung (B x H x L)	40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm
Mechanische Eigenschaften	leicht zu reinigen
	sofort überfahrtsicher
	strapazierfähig
	verschleißfrei
Farbe	weiß
Werkstoff	PVC
Kleber	Acrylatkleber
Kleberstärke	10 mm

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... 55 °C
Verarbeitungstemperatur	15 ... 25 °C
Beschaffenheit Untergrund	fettfrei
	glatt
	sauber
	trocken

Klassifikation

Zolltarifnummer	39191012
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015