

## Technisches Datenblatt Reflektor

Art.-Nr.: 50106957

TKS 40x60.P

### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen



Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Basisdaten

Einsatzbereich	Pharma
----------------	--------

### Mechanische Daten

Bauform	rechteckig
Tripelgröße	4 mm
Montagemaß Breite	41 mm
Montagemaß Höhe	60 mm
Montagemaß Dicke	8 mm
Reflexionsfläche Höhe	56 mm
Reflexionsfläche Breite	37 mm
Werkstoff Reflektor	Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial	Kunststoff
Polarisationsändernd	Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor	PES
Struktur aktive Fläche	Triple
Nettogewicht	16 g
Art der Befestigung	Durchgangsbefestigung klebbar
Materialverträglichkeit	ECOLAB

### Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 65 °C
-----------------------------	---------------

### Zertifizierungen

Schutzart	IP 67
-----------	-------

### Klassifikation

Zolltarifnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

## Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

