

## Technisches Datenblatt

### Leitungsdose

Art.-Nr.: 50148924

D U-M12-4W-M-SK

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss



Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Elektrische Daten

#### Leistungsdaten

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Betriebsspannung        | max. 32 V AC/DC |
| Bemessungsbetriebsstrom | 4.000 mA        |

### Anschluss

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
|-------------------|-------|

#### Anschluss 1

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Art des Anschlusses   | Rundstecker |
| Gewindegröße          | M12         |
| Typ                   | female      |
| Werkstoff             | Metall      |
| Werkstoff Griffkörper | Kunststoff  |
| Polzahl               | 4 -polig    |
| Kodierung             | A-kodiert   |
| Ausführung            | gewinkelt   |

#### Anschluss 2

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Art des Anschlusses | Schneidklemme |
|---------------------|---------------|

#### Leitungseigenschaften

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Zulässiger Leiterquerschnitt | 0,25 ... 0,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------------------|------------------------------|

### Umgebungsdaten

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 85 °C |
|-----------------------------|---------------|

### Zertifizierungen

|           |       |
|-----------|-------|
| Schutzart | IP 67 |
|-----------|-------|

### Klassifikation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4    | 27279201 |
| ECLASS 8.0      | 27440102 |
| ECLASS 9.0      | 27069190 |
| ECLASS 10.0     | 27440102 |
| ECLASS 11.0     | 27440102 |
| ECLASS 12.0     | 27440116 |
| ECLASS 13.0     | 27440116 |
| ECLASS 14.0     | 27440116 |
| ECLASS 15.0     | 27440116 |
| ETIM 5.0        | EC002635 |
| ETIM 6.0        | EC002635 |
| ETIM 7.0        | EC002635 |
| ETIM 8.0        | EC002635 |
| ETIM 9.0        | EC002635 |
| ETIM 10.0       | EC002635 |

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Art des Anschlusses   | Rundstecker |
| Gewindegröße          | M12         |
| Typ                   | female      |
| Werkstoff             | Metall      |
| Werkstoff Griffkörper | Kunststoff  |
| Polzahl               | 4 -polig    |
| Kodierung             | A-kodiert   |
| Ausführung            | gewinkelt   |

### Anschluss 2

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Art des Anschlusses | Schneidklemme |
|---------------------|---------------|