

## Technisches Datenblatt Reflektor

Art.-Nr.: 50136823

MTKS 7x7M.5

### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen



Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Basisdaten

Einsatzbereich	Lebensmittel und Pharma
----------------	-------------------------

### Mechanische Daten

Bauform	rechteckig
Tripelgröße	0,3 mm
Montagemaß Breite	12,5 mm
Montagemaß Höhe	18 mm
Montagemaß Dicke	4 mm
Reflexionsfläche Höhe	7 mm
Reflexionsfläche Breite	7 mm
Werkstoff Reflektor	Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial	Edelstahl
Polarisationsändernd	Ja
Struktur aktive Fläche	Mikrotriple
Nettogewicht	7,5 g
Art der Befestigung	Durchgangsbefestigung
Materialverträglichkeit	Alkohol CleanProof+ ECOLAB H2O2

### Zertifizierungen

Schutzart	IP 65
	IP 67
	IP 69K

### Klassifikation

Zolltarifnummer	73269098
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

### Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 65 °C
-----------------------------	---------------

## Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

