

技术数据表

超声波距离传感器

配件编号: 50150585

DMU412B-500/LVT-M12



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 图示
- 操作和显示
- 产品型号描述
- 说明
- 配件



技术参数

基础数据	
系列	412B
包含	2 件安装螺母 M12
专门设计	
专门设计	同步运行
	多路工作模式
	示教输入
特性参数	
MTTF	342 年
超声波数据	
超声频率	290 kHz
照射方向	正面
开口角度	3 ... 11 °
测量数据	
测量范围	15 ... 500 mm
分辨率	< 0.3 mm / < 0.5 mm
绝对精度	2 %
绝对精度参考值	最终值
重复性	0.5 mm, 最终值
温度漂移	2 %
温度漂移参考值	最终值
电气数据	
保护电路	反极性保护
	感应保护
	短路保护
性能数据	
供电电压 U _B	12 ... 30 V, DC
剩余波纹度	0 ... 10 %, 来自 U _B
开路电流	0 ... 35 mA
开关滞后	4 %
输入端	
示教输入数	1 个
示教输入	
开关电压	high: ≥12V
	低: ≤2V
输入电阻	110,000 Ω
示教输入 1	
有效开关状态	高
输出	
模拟输出数	1 个
数字开关量输出数	1 个
负载电阻	> 10,000 Ω
模拟输出	
电压	0 ... 10 V
模拟输出 1	
类型	电压

开关量输出	
电压类型	DC
最大开关电流	100 mA
开关电压	低: ≤2V
开关量输出 1	
开关元件	晶体管, 推挽
开关原理	IO-Link / 亮通 (PNP) / 暗通 (NPN)
时序	
开关频率	12 Hz
响应时间	< 40 ms
延时	300 ms
接口	
类型	IO-Link
IO-Link	
COM模式	COM2
最小循环时间	COM2 = 8 ms
帧类型	2.2
规格书	V1.1
Device ID	3103
SIO-模式支持	是
过程数据, 长度	48位
连接	
接口数量	1 个
连接1	
功能	供电电源
	信号输入
	信号输出
	示教输入
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
机械参数	
结构	圆柱形
尺寸 (Ø x L)	12 mm x 50 mm
螺纹规格	M12 x 1 mm
外壳材料	金属
金属外壳	镀镍黄铜
超声波换能器材料	压电陶瓷 (包括铅钛合金二氧化锆 (PZT))
净重	32 g
外壳颜色	银
操作和显示	
显示类型	LED
LED数	2 个
环境数据	
环境温度, 工作	-25 ... 65 °C
环境温度, 储藏	-40 ... 75 °C


技术参数

认证	
防护等级	IP 67
安全等级	III
认证	c UL US
应用标准	IEC 60947-5-2

分类	
税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272803
ECLASS 8.0	27272803
ECLASS 9.0	27272803
ECLASS 10.0	27272803
ECLASS 11.0	27272803
ECLASS 12.0	27272803
ECLASS 13.0	27272803
ECLASS 14.0	27272803
ECLASS 15.0	27272803
ECLASS 16.0	27272803
ETIM 5.0	EC001849
ETIM 6.0	EC001849
ETIM 7.0	EC001849
ETIM 8.0	EC001849
ETIM 9.0	EC001849
ETIM 10.0	EC001849
UNSPSC 26.08	41111960

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



电气连接

连接1	
功能	供电电源
	信号输入
	信号输出
	示教输入


电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码


引脚 引脚分配

1	V+
2	OUT V
3	GND
4	IO-Link/ OUT 1
5	示教



图示

响应动作类型
标准物体，尺寸 30 x 30 mm，与传感器参考轴垂直



x 到传感器的对象间隔 [mm]
y 与参考轴的侧向偏移 [mm]

- A 窄型
- B 中
- C 宽型

操作和显示

LED	显示	说明
1	绿色，长亮	准备就绪
2	黄色，长亮	探测到物体

产品名称：AAA4BB-xxxx.C/DEF-GG

AAA	工作原理 HTU：超声波传感器、具有背景抑制功能的探测原理 DMU：超声波传感器、距离测量原理
4BB	结构 420B：方形 412B：带 M12 螺纹的圆柱形
xxxx	检测范围 以毫米为单位的检测距离
C	检测范围调整 3：通过按压按钮示教
D	开关量输出/功能 输出 1/输入：引脚 4 6：Push-Pull (推挽) 控制输出端，PNP 亮通，NPN 暗通 G：Push-Pull (推挽) 控制输出端，PNP 暗通，NPN 亮通 L：IO-Link / 亮通 (PNP) / 暗通 (NPN)
E	开关量输出/功能 输出 2/输入：引脚 2 T：通过电缆示教 C：模拟电流输出 V：模拟电压输出 X：引脚未用 6：Push-Pull (推挽) 控制输出端，PNP 亮通，NPN 暗通
F	控制输出端 / 功能 OUT 3/IN：引脚 5 T：通过电缆示教
GG	电气连接 M12：M12 圆连接器 M8：M8 圆连接器

注意



所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 www.leuze.com。

说明

⚠ 遵守设备的使用规定！



本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
只能由专业人员将本产品投入运行。
请仅根据正确用途使用本产品。

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50132079	KD U-M12-5A-V1-050	连接电缆	应用: 耐化学品 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC

配件

	配件编号	名称	配件	说明
	50133802	KD U-M12-5W-V1-050	连接电缆	应用: 耐化学品 连接1: 接头, M12, L 型, 插座, A-编码, 5 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC

紧固系统 - 安装支架

	配件编号	名称	配件	说明
	50113549	BT D12M.5	安装支架	内径: 12 mm 安装设备设计: L 型角度 设备侧固定件: 通孔安装 装置侧固定件: 螺旋式 安装设备类型: 刚性 材料: 不锈钢

紧固系统 - 固定杆

	配件编号	名称	配件	说明
	50111499	MC 012K	夹具	内径: 12 mm 安装设备设计: 安装夹 设备侧固定件: 通孔安装 装置侧固定件: 可夹紧 安装设备类型: 刚性 材料: 塑料

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。