

技術データシート

アクチュエータ

製品番号: 63002101

RD800-x-UCA

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

UK
CA

仕様書

基本仕様

シリーズ	RD800
アプリケーション	シリーズアプリケーション シングルアプリケーション
コードの種類	ユニークコード
適している	セーフティトランスポンダ RD800

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	25 mm x 18 mm x 45 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	PA 66
正味重量	24 g
筐体色	濃灰色
取り付けの種類	通路設置

周囲データ

周囲温度、動作時	-25 ... 70 °C
周囲温度、保管時	-25 ... 80 °C
汚染度	3, EN 60947-1

認証

保護等級	IP 67 IP 69K
認可	c UL US TÜV南
規格によるショックテスト方法	EN 60068-2-27
規格による振動テスト方法	EN 60068-2-6

分類

関税分類番号	85369095
ECLASS 5.1.4	27279216
ECLASS 8.0	27279216
ECLASS 9.0	27272606
ECLASS 10.0	27272606
ECLASS 11.0	27272606
ECLASS 12.0	27272606
ECLASS 13.0	27272606
ECLASS 14.0	27272606
ECLASS 15.0	27272606
ECLASS 16.0	27272606
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC002594
ETIM 8.0	EC001487
ETIM 9.0	EC001487
ETIM 10.0	EC001487
UNSPSC 26.08	39122221

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

