

Karta danych technicznych Zestawy czujników mutingu

Nr art.: 426527

Set-AC-MLX.2-2SB

Treść

- Zestaw składa się z
- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Zestaw składa się z

	Liczba	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	2	50139557	PRK25C.D/PX-2000-M12	Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny	Aplikacja: Wykrywanie obiektów owiniętych folią stretch Granica zakresu pracy: 0,05 ... 10 m Źródło światła: LED, czerwony Napięcie zasilania: DC Cyfrowe wyjścia przełączające: 1 Piece(s) Wyjście przełączające 1: Tranzystor, PNP, ściemniający Częstotliwość przełączania: 1.500 Hz Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą, 2.000 mm, M12, PUR, 4 - pin
	2	50022814	TKS 50X50	Reflektor	Konstrukcja: prostokątny Potrójna wielkość: 4 mm Powierzchnia refleksyjna: 47 mm x 48 mm Materiał: Tworzywo sztuczne Materiał nośnika: Tworzywo sztuczne Chemiczne oznaczenie materiału: PMMA8N Mocowanie: Mocowanie przelotowe, przyklejany

Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	Set-AC-M
Przeznaczony dla	Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300

Dane optyczne

Zasięg roboczy	0,05 ... 4 m, z reflektorem TKS 50x50 0,05 ... 8 m, z reflektorem TK(S) 100x100
----------------	---

Przyłącze

Liczba przyłączy	2 Piece(s)
Przyłącze 1	
Funkcja	Połączenie z modulem czujnika
Rodzaj przyłącza	Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu	2.000 mm
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Liczba pinów	4 -pin
Przyłącze 2	
Funkcja	Połączenie z modulem czujnika
Rodzaj przyłącza	Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu	2.000 mm
Materiał płaszczu	PUR
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Liczba pinów	4 -pin

Dane mechaniczne


Masa netto	1.210 g
Kolor obudowy	żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania	dostarczony uchwyt
Rodzaj czujników mutingu	Czujniki fotoelektryczne PRK 25C
Liczba czujników mutingu	2 Piece(s)
Liczba reflektorów	2 Piece(s)

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85365019
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272792
ECLASS 11.0	27272792
ECLASS 12.0	27272792
ECLASS 13.0	27272792
ECLASS 14.0	27272792
ECLASS 15.0	27272792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Funkcja	Połączenie z modułem czujnika
Rodzaj przylącza	Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu	2.000 mm
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Liczba pinów	4 -pin

Przylącze 2

Funkcja	Połączenie z modułem czujnika
Rodzaj przylącza	Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu	2.000 mm
Materiał płaszczu	PUR
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Liczba pinów	4 -pin