

Technisches Datenblatt Anschlusssteil

Art.-Nr.: 50116463

MK 300

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten	
Geeignet für	BCL 300i BPS 300i
Schnittstelle	
Art	RS 232
Anschluss	
Anzahl Anschlüsse	3 St.
Anschluss 1	
Funktion	PWR / SW IN / OUT
Art des Anschlusses	Klemme
Polzahl	5 -polig
Anschluss 2	
Funktion	HOST/BUS IN
Art des Anschlusses	Klemme
Polzahl	5 -polig
Anschluss 3	
Funktion	Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses	USB

Mechanische Daten	
Bauform	kubisch
Abmessung (B x H x L)	64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
	Metall
Gehäuse Metall	Aluminium-Druckguss
Nettogewicht	175 g
Farbe Gehäuse	schwarz

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	
Funktion	PWR / SW IN / OUT
Art des Anschlusses	Klemme
Kabelverschraubung	M16
Polzahl	5 -polig

Klemme	Belegung
1	SWIO 2
2	SWIN 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

Anschluss 2	
Funktion	HOST/BUS IN
Art des Anschlusses	Klemme
Kabelverschraubung	M16
Polzahl	5 -polig

Klassifikation	
Zolltarifnummer	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ECLASS 13.0	27280191
ECLASS 14.0	27280191
ECLASS 15.0	27280191
ECLASS 16.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Elektrischer Anschluss

Klemme	Belegung
1	RTS/TX+
2	TxD/Tx-
3	GND ISO
4	RxD/RX-
5	CTS/RX+

Anschluss 3

Funktion	Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 2.0 Mini-B