

技术数据表

安装系统

配件编号: 50117254

BTU 200M-D14

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 配件



图片可能不同

技术参数

基础数据

包含	2 件垫片
	2 件螺栓 M3 x 16
	2 件螺栓 M3 x 20
适用于产品组	开关传感器，方形
适合	18系列传感器
	25B系列传感器
	25C系列传感器
	28系列传感器
	3B系列传感器
	3C系列传感器
	55系列传感器
	5系列传感器

机械参数


标准名称，金属安装设备	钢制，镀锌
	铝
安装设备设计	安装系统
设备侧固定件类型	板-金属座
	适于14mm杆
设备紧固类型	螺旋式
	适用于 M3 螺栓
安装设备类型	可夹紧
	可调节
	旋转，360
安装设备材料	金属

分类

税率编号	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



配件

带微三角反射的反光板

配件编号	名称	配件	说明
50040895	MTKS 20x20	反射器	设计: 矩形 三倍尺寸: 1.2 mm 反射面: 20 mm x 20 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂

注意

	所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。
--	---------------------------------