

## Technisches Datenblatt

### Prüfstab

Art.-Nr.: 50145020

RSL400 test rod 50

#### Inhalt

- Technische Daten



Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

### Mechanische Daten

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Abmessung (Ø x L)</b> | 50 mm x 400 mm                                   |
| <b>Werkstoff Gehäuse</b> | Kunststoff<br>Schaumstoff (diffus reflektierend) |
| <b>Nettogewicht</b>      | 850 g  |
| <b>Farbe Gehäuse</b>     | schwarz  |

### Klassifikation

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Zolltarifnummer</b> | 39169090 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>    | 27270990 |
| <b>ECLASS 8.0</b>      | 27270990 |
| <b>ECLASS 9.0</b>      | 27279090 |
| <b>ECLASS 10.0</b>     | 27270992 |
| <b>ECLASS 11.0</b>     | 27270992 |
| <b>ECLASS 12.0</b>     | 27270992 |
| <b>ECLASS 13.0</b>     | 27270992 |
| <b>ECLASS 14.0</b>     | 27270992 |
| <b>ECLASS 15.0</b>     | 27270992 |
| <b>ECLASS 16.0</b>     | 27270992 |
| <b>ETIM 5.0</b>        | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>        | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>        | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>        | EC003015 |
| <b>ETIM 9.0</b>        | EC003015 |
| <b>ETIM 10.0</b>       | EC003015 |
| <b>UNSPSC 26.08</b>    | 31242100 |