

Technisches Datenblatt Sicherheits-Schaltgerät

Art.-Nr.: 549912

MSI-2H



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Elektrischer Anschluss
- Bedienung und Anzeige



Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Funktion	Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses	Klemme
Art der Klemme	Schraubklemme
Polzahl	16 -polig

Klemme

Belegung

A1	+24 V
13	Relaiskontakt 1 IN
23	Relaiskontakt 2 IN
31	Meldekontakt IN
Y12	Sensoreingang 1, Öffner 24V
Y14	Sensoreingang 1, Schliesser 24V
Y22	Sensoreingang 2, Öffner 24V
Y24	Sensoreingang 2, Schliesser 24V
Y11	Sensoreingang 1, 0V
Y21	Sensoreingang 2, 0V
Y1	Rückführkreis (EDM)
Y2	Rückführkreis (EDM)
14	Relaiskontakt 1 OUT
24	Relaiskontakt 2 OUT
32	Meldekontakt OUT
A2	0 V

Bedienung und Anzeige

LED	Anzeige	Bedeutung
1	grün, Dauerlicht	Versorgungsspannung ein
2	grün, Dauerlicht	Relais K1 angezogen
3	grün, Dauerlicht	Relais K2 angezogen