

Technisches Datenblatt

Reflektor

Art.-Nr.: 50116939

TK 10.P



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen



Technische Daten

Basisdaten

Einsatzbereich Pharma

Mechanische Daten

Bauform rund

Tripelgröße 1,5 mm

Montagemaß Dicke 4 mm

Montagemaß Durchmesser 10 mm

Reflexionsfläche Durchmesser 8,5 mm

Werkstoff Reflektor Kunststoff

Werkstoff Trägermaterial Kunststoff

Polarisationsändernd Ja

Chemische Bezeichnung Werkstoff PES
Reflektor

Struktur aktive Fläche Triple

Nettogewicht 1 g

Art der Befestigung Rückseite kann beklebt werden

Materialverträglichkeit ECOLAB

Klassifikation

Zolltarifnummer 90029000

ECLASS 5.1.4 27279203

ECLASS 8.0 27279203

ECLASS 9.0 27273601

ECLASS 10.0 27273601

ECLASS 11.0 27273601

ECLASS 12.0 27273601

ECLASS 13.0 27273601

ECLASS 14.0 27273601

ECLASS 15.0 27273601

ECLASS 16.0 27273601

ETIM 5.0 EC002467

ETIM 6.0 EC002467

ETIM 7.0 EC002467

ETIM 8.0 EC002467

ETIM 9.0 EC002467

ETIM 10.0 EC002467

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 65 °C

Zertifizierungen

Schutzart IP 67

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

