

Technisches Datenblatt Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50114571

KB 301-3000

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	BCL 300i
	BCL 301i
	BPS 300i
	BPS 301i
Geeignet für Schnittstelle	RS 232
	RS 422
	RS 485

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Buchsenleiste
Polzahl	32 -polig
Rundstecker, LED	Nein

Anschluss 2

Art des Anschlusses	JST ZHR Steckverbinder
Polzahl	10 -polig
	6 -polig

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	16 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	8,5 mm
Leitungslänge	3.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Mechanische Daten

Nettogewicht	367 g
--------------	-------

Bedienung und Anzeige

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Buchsenleiste
Polzahl	32 -polig
Rundstecker, LED	Nein

Anschluss 2

Art des Anschlusses	JST ZHR Steckverbinder
Polzahl	10 -polig
	6 -polig