

Technisches Datenblatt

Reflexfolie

Art.-Nr.: 50123861

REF 6-A-14x45

Inhalt

- Technische Daten



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Mechanische Daten

| | |
|---|---------------|
| Bauform | rechteckig |
| Richtungsabhängig | Ja |
| Tripelgröße | 0,3 mm |
| Montagemaß Breite | 14 mm |
| Montagemaß Höhe | 45 mm |
| Reflexionsfläche Höhe | 45 mm |
| Reflexionsfläche Breite | 15 mm |
| Werkstoff Reflektor | Kunststoff |
| Polarisationsändernd | Ja |
| Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor | PMMA |
| Struktur aktive Fläche | Mikrotriple |
| Nettogewicht | 1 g |
| Art der Befestigung | selbstklebend |

Umgebungsdaten

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 70 °C |
|-----------------------------|---------------|

Klassifikation

| | |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 39191080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |