

技術データシート

接続ユニット

製品番号: 50116468

MS 300

目次

- 仕様書
- 電気的接続



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	BCL 300i
	BPS 300i

インターフェース

種類	RS 232, RS 232
----	----------------

コネクタ

コネクタ数	3 個数
コネクタ 1	
機能	PWR / SW IN / OUT
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	5 -極
コーティング	A コード
コネクタ 2	
機能	サービスインターフェース
コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 2.0ミニB
コネクタ 3	
機能	ホスト/BUS IN
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	5 -極
コーティング	B コード

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	64 mm x 33.5 mm x 43.5 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	アルミ鋳造
正味重量	65 g
筐体色	黒色

分類

関税分類番号	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ECLASS 13.0	27280191
ECLASS 14.0	27280191
ECLASS 15.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

電気的接続

コネクタ 1

機能	PWR / SW IN / OUT
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	5 -極
コーティング	A コード

ピン ピン配列

1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

コネクタ 2

機能	サービスインターフェース
コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 2.0ミニB

電氣的接続

コネクタ 3

機能	ホスト/BUS IN
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	5-極
コーディング	B コード

ピン ピン配列

1	CTS/RX+
2	TxD/Tx-
3	GND ISO
4	RTS/TX+
5	RxD/RX-