

## Technisches Datenblatt

### Leitungsdose

Art.-Nr.: 50149065

S GB-M12-8A-M-SK

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss



Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Basisdaten

Geeignet für Schnittstelle	Ethernet
----------------------------	----------

### Elektrische Daten

#### Leistungsdaten

Überspannungskategorie	II
Bemessungsbetriebsstrom	500 mA

### Anschluss

Anzahl Anschlüsse	1 St.
-------------------	-------

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Werkstoff	Metall
Werkstoff Griffkörper	Metall
Polzahl	8 -polig
Kodierung	X-kodiert
Ausführung	axial
Verriegelung	Verschraubung

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses	Schneidklemme
Polzahl	8 -polig

#### Leitungseigenschaften

Aderquerschnitt	0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,34 mm <sup>2</sup>
-----------------	---

### Mechanische Daten

Werkstoff Gehäuse	Metall
Gehäuse Metall	Zinkdruckguss
Nettogewicht	65 g
Max. Kabeldurchlass	5,5 ... 9 mm

### Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 85 °C
Verschmutzungsgrad	3

### Zertifizierungen

Schutzart	IP 67
-----------	-------

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
UNSPSC 26.08	39121413

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Werkstoff	Metall
Werkstoff Griffkörper	Metall
Polzahl	8 -polig
Kodierung	X-kodiert
Ausführung	axial
Verriegelung	Verschraubung

### Anschluss 2

Art des Anschlusses	Schneidklemme
Polzahl	8 -polig