

기술 데이터 시트

트랜스폰더

품목 번호: 50109233

TFM 08 2125.220

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 참고
- 상세 정보



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	TFM
적합한 적용 대상:	RFM
칩	TagIT HFI
주파수 대역	13.56 MHz

전기 데이터

성능 데이터	
메모리 용량	256 B
메모리 블록	32 개수

인증

유효 규정	ISO 15693
-------	-----------

기술 데이터

디자인	카드
치수(너비 x 높이 x 길이)	54 mm x 86 mm
하우징 재료	플라스틱
플라스틱 하우징	PET
순중량	50 g

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-25 ... 70 °C
보관 시 주변 온도	-35 ... 70 °C

인증


보호 등급	IP 67
-------	-------

분류

HS 번호	85235200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27280402
ECLASS 10.0	27280402
ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ECLASS 13.0	27280402
ECLASS 14.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996
ETIM 8.0	EC002996
ETIM 9.0	EC002996

치수 도면

전체 치수 정보(mm)



참고



용도에 맞게 사용해야 합니다!



- 이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.
- 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
- 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오

상세 정보

- 판독 필드의 금속은 경우에 따라 감지 범위를 크게 줄입니다.