

## 技術データシート

## リフレクタ

製品番号: 50117583

MTKS 50x50.1

### 目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

機械の仕様

|             |             |
|-------------|-------------|
| 外形          | 方形          |
| プリズムサイズ     | 1.2 mm      |
| 取り付け寸法 幅    | 51 mm       |
| 取り付け寸法 高さ   | 60.7 mm     |
| 取り付け寸法 厚み   | 7 mm        |
| 反射面の高さ      | 50 mm       |
| 反射面の幅       | 50 mm       |
| リフレクタの素材    | プラスチック      |
| 支持材の素材      | プラスチック      |
| 極性変更        | はい          |
| リフレクタ素材の化学名 | PMMA8N      |
| 検出面の素材      | マイクロトリプル    |
| 正味重量        | 13 g        |
| 取り付けの種類     | 接着可<br>通路設置 |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0   | 27279203 |
| ECLASS 9.0   | 27273601 |
| ECLASS 10.0  | 27273601 |
| ECLASS 11.0  | 27273601 |
| ECLASS 12.0  | 27273601 |
| ECLASS 13.0  | 27273601 |
| ECLASS 14.0  | 27273601 |
| ECLASS 15.0  | 27273601 |
| ETIM 5.0     | EC002467 |
| ETIM 6.0     | EC002467 |
| ETIM 7.0     | EC002467 |
| ETIM 8.0     | EC002467 |
| ETIM 9.0     | EC002467 |
| ETIM 10.0    | EC002467 |

周囲データ

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 65 °C |
|----------|---------------|

認証

|      |       |
|------|-------|
| 保護等級 | IP 67 |
|------|-------|

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

