

技術データシート
コネクタユニット
製品番号: 53800122
CU429-10000



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続



仕様書

基本仕様

適している	セーフティ・レーザースキャナ RSL 430
	セーフティ・レーザースキャナ RSL 440

コネクタ

コネクタ数	2 個数
コネクタ 1	
機能	マシンインターフェース
コネクタの種類	ケーブル
ケーブル長	10,000 mm
シースの素材	PUR
ケーブル色	黒色
心線数	29 -芯
コネクタ 2	
機能	データインターフェース
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	D コード

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	140.2 mm x 72.8 mm x 140.3 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	亜鉛ダイカスト
正味重量	2,760 g
筐体色	黒色
取り付けの種類	パコネットシステム

認証


認可	c TÜV Süd US
	TÜV南

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ECLASS 16.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



電気的接続

コネクタ 1

機能	マシンインターフェース
コネクタの種類	ケーブル
ケーブル長	10,000 mm
シースの素材	PUR
ケーブル色	黒色
心線数	29 -芯

心線色

白	RES1
茶色	+24 V
緑	EA1
黄	A1

心線ア割り当て

電氣的接続

心線色	心線ア割り当て
グレー	OSSDA1
ピンク	OSSDA2
青	GND / ボディーアース
赤	MELD
黒色	F1
紫	F2
グレー / ピンク	F3
赤 / 青	F4
白 / 緑	F5
緑 / 茶色	SE1
白 / 黄	SE2
茶色 / 黄	A2
グレー / 白	A3
グレー / 茶色	A4
ピンク / 白	EA2
ピンク / 茶色	EA3
白 / 青	EA4
茶色 / 青	F6
白 / 赤	F7
茶色 / 赤	F8
白 / 黒色	F9
茶色 / 黒色	F10
グレー / 緑	RES2
グレー / 黄	OSSDB1
ピンク / 緑	OSSDB2

コネクタ 2

機能	データインターフェース
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
極数	5 - 極
コーディング	D コード
ブラグケース	FE/SHIELD

ピン	ピン配列	心線色
1	TD+	黄
2	RD+	白
3	TD-	橙
4	RD-	青

