

Technisches Datenblatt

Klemmstück

Art.-Nr.: 50111498

MC 008K-LS

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Produktgruppe | Schaltende Sensoren, zylindrisch |
| Geeignet für | Sensoren der Serie 208 |
| | Sensoren mit M8-Bauform |

Mechanische Daten

| | |
|--|--------------------------|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Chemische Bezeichnung Befestigungsteile Kunststoff | Polyamid (PA 66) |
| Nettogewicht | 4 g |
| Ausführung des Befestigungsteils | Klemmhalter |
| Art der Befestigung, anlagenseitig | Durchgangsbefestigung |
| Art der Befestigung, geräteseitig | klemmbar mit Endanschlag |
| Art des Befestigungsteils | starr |
| Werkstoff Befestigungsteil | Kunststoff |

Umgebungsdaten

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 80 °C |
|-----------------------------|-------------|

Klassifikation

| | |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 39174000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

