

## Technisches Datenblatt

### Klemmstück

Art.-Nr.: 50111499

MC 012K

#### Inhalt

- Technische Daten



Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

### Basisdaten

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Geeignet für Produktgruppe</b> | Schaltende Sensoren, zylindrisch |
| <b>Geeignet für</b>               | Sensoren der Serie 212           |
|                                   | Sensoren der Serie 412           |
|                                   | Sensoren mit M12-Bauform         |

### Mechanische Daten

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Innendurchmesser</b>                                   | 12 mm                 |
| <b>Chemische Bezeichnung Befestigungsteile Kunststoff</b> | Polyamid (PA 66)      |
| <b>Nettogewicht</b>                                       | 19 g                  |
| <b>Ausführung des Befestigungsteils</b>                   | Klemmhalter           |
| <b>Art der Befestigung, anlagenseitig</b>                 | Durchgangsbefestigung |
| <b>Art der Befestigung, geräteseitig</b>                  | klemmbar              |
| <b>Art des Befestigungsteils</b>                          | starr                 |
| <b>Werkstoff Befestigungsteil</b>                         | Kunststoff            |

### Umgebungsdaten

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Umgebungstemperatur Betrieb</b> | 0 ... 80 °C |
|------------------------------------|-------------|

### Klassifikation

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Zolltarifnummer</b> | 39174000 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>    | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.0</b>      | 27279202 |
| <b>ECLASS 9.0</b>      | 27273701 |
| <b>ECLASS 10.0</b>     | 27273701 |
| <b>ECLASS 11.0</b>     | 27273701 |
| <b>ECLASS 12.0</b>     | 27273701 |
| <b>ECLASS 13.0</b>     | 27273701 |
| <b>ECLASS 14.0</b>     | 27273701 |
| <b>ECLASS 15.0</b>     | 27273701 |
| <b>ECLASS 16.0</b>     | 27273701 |
| <b>ETIM 5.0</b>        | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>        | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>        | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>        | EC003015 |
| <b>ETIM 9.0</b>        | EC003015 |
| <b>ETIM 10.0</b>       | EC003015 |
| <b>UNSPSC 26.08</b>    | 31242100 |