

## Technisches Datenblatt Montagesystem

Art.-Nr.: 50129149

BTU 346M.6-D12

### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen



Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

### Basisdaten

<b>Geeignet für Produktgruppe</b>	Reflektoren
	Schaltende Sensoren, kubisch
<b>Geeignet für</b>	Reflektor (M)TKS 30x50
	Reflektor (M)TKS 40x60
	Reflektor TKS 20x40
	Reflektor TKS 50x50
	Sensoren der Serie 46B

### Mechanische Daten

<b>Normbezeichnung Befestigungsteil Metall</b>	Aluminium
<b>Normbezeichnung Befestigungsteil Edelstahl</b>	V2A
<b>Nettogewicht</b>	54 g
<b>Ausführung des Befestigungsteils</b>	Montagesystem
<b>Art der Befestigung, anlagenseitig</b>	Blechklammbebefestigung
	für Rundstange 12 mm
<b>Art der Befestigung, geräteseitig</b>	schraubbar
<b>Art des Befestigungsteils</b>	drehbar 360°
	justierbar
	klemmbar
<b>Werkstoff Befestigungsteil</b>	Edelstahl
	Metall

### Klassifikation

<b>Zolltarifnummer</b>	83024900
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ECLASS 16.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015
<b>UNSPSC 26.08</b>	31242100

# Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

