

## Technisches Datenblatt Modulare Anschlusseinheit

Art.-Nr.: 50114369

MA 100

### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Zubehör



Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Basisdaten

Serie	MA 100
Geeignet für	BCL 300i BCL 301i

### Elektrische Daten

<b>Leistungsdaten</b>	
Versorgungsspannung $U_B$	18 ... 30 V, DC

### Schnittstelle

Art	RS 232, RS 485
-----	----------------

### Anschluss

Anzahl Anschlüsse	1 St.
<b>Anschluss 1</b>	
Funktion	BUS IN BUS OUT Datenschnittstelle PWR / SW IN / OUT Spannungsversorgung Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses	Klemme
Polzahl	19 -polig

### Mechanische Daten

Bauform	kubisch
Abmessung (B x H x L)	128,8 mm x 47,4 mm x 181 mm
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Nettogewicht	380 g
Farbe Gehäuse	rot

### Zertifizierungen

Schutzart	IP 54
Schutzklasse	III
Zulassungen	c UL US

### Klassifikation

Zolltarifnummer	84733080
ECLASS 5.1.4	27379201
ECLASS 8.0	27379201
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ECLASS 16.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Funktion	BUS IN BUS OUT Datenschnittstelle PWR / SW IN / OUT Spannungsversorgung Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses	Klemme
Polzahl	19 -polig

### Klemme

1	FE
2	FE
3	GNDIN
4	GNDIN
5	VIN
6	VIN
7	GNDIN
8	SWIN 1
9	VIN
10	GNDIN
11	SWOUT 1

### Belegung

# Elektrischer Anschluss

Klemme	Belegung
12	CTS/RX+
13	RxD/RX-
14	GND ISO
15	RS 485B/TXD/TX-
16	RS 485A/RTS/TX+
17	GND ISO
18	RS 485 B
19	RS 485 A

## Zubehör

### Anschlussstechnik - Adapter

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50110240	KB 500-3000-Y	Adapter-Kabel	Geeignet für Schnittstelle: RS 485 Leitungslänge: 3.000 mm

**Hinweis**

Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.