

技術データシート

リフレクタ

製品番号: 50145358

MTKZ DEMO SET

目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書



写真と異なる場合があります

セットは以下で構成されています

	数量	製品番号	名称	製品	説明
	1	50130343	MTKZ 13-30 SET	リフレクタ	外形: 丸形 反射面の直径: 15 mm 素材: プラスチック 支持材: プラスチック 素材の化学名: PA 取り付け: クリップ 穴あけ径に適合: 12.5 ... 13.5 mm 素材強度に適合: 0.8 ... 5 mm 加工温度: 5 ... 45 °C
	1	50129092	MTKZ 15-30 SET	リフレクタ	外形: 丸形 反射面の直径: 15 mm 素材: プラスチック 支持材: プラスチック 素材の化学名: PA 取り付け: クリップ 穴あけ径に適合: 14.5 ... 15.5 mm 素材強度に適合: 0.8 ... 5 mm 加工温度: 5 ... 45 °C
	1	50140183	MTKZ 7-30 SET	リフレクタ	外形: 丸形 反射面の直径: 15 mm 素材: プラスチック 支持材: プラスチック 素材の化学名: PA 取り付け: クリップ 穴あけ径に適合: 6 ... 7 mm 素材強度に適合: 0.8 ... 5 mm 加工温度: 5 ... 45 °C
	1	50132911	REF 7-A-15-30 SET	反射フィルム	外形: 丸形 反射面の直径: 15 mm 取り付け: 自己粘着 加工温度: 15 ... 22 °C

仕様書

分類

関税分類番号

39269097

基本仕様

適している	IPS 200i
	IPS 400i
	LSIS 472i

機械の仕様

外形	丸形
反射面の直径	15 mm
支持材の素材	プラスチック