

## Technisches Datenblatt Rundstangenbefestigung

Art.-Nr.: 50132606

BTU 360-D30

### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen



Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

### Basisdaten

<b>beinhaltet</b>	2 St. Montagemuttern M4
	2 St. Schrauben M4 x 20
	2 St. Schrauben M4 x 30
<b>Geeignet für Produktgruppe</b>	Schaltende Sensoren, kubisch
<b>Geeignet für</b>	Sensoren der Serie 10
	Sensoren der Serie 46B
	Sensoren der Serie 46C
	Sensoren der Serie 49C
	Sensoren der Serie 8

### Mechanische Daten

<b>Nettogewicht</b>	132 g
<b>Ausführung des Befestigungsteils</b>	Montagesystem
<b>Art der Befestigung, anlagenseitig</b>	für Rundstange 30 mm
<b>Art der Befestigung, geräteseitig</b>	schraubbar
<b>Art des Befestigungsteils</b>	drehbar 360°
	justierbar
	klemmbar
<b>Werkstoff Befestigungsteil</b>	Kunststoff
	Metall

### Klassifikation

<b>Zolltarifnummer</b>	83024900
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ECLASS 16.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015
<b>UNSPSC 26.08</b>	31242100

