

Technisches Datenblatt

Modulare Anschlusseinheit

Art.-Nr.: 50114369

MA 100



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Zubehör



Technische Daten

Basisdaten

Serie	MA 100
Geeignet für	BCL 300i
	BCL 301i

Zertifizierungen

Schutztarifnummer	IP 54
Schutzklasse	III
Zulassungen	c UL US

Elektrische Daten

Leistungsdaten	
Versorgungsspannung U_B	18 ... 30 V, DC

Klassifikation

Zolltarifnummer	84733080
ECCLASS 5.1.4	27379201
ECCLASS 8.0	27379201
ECCLASS 9.0	27069190
ECCLASS 10.0	27069190
ECCLASS 11.0	27069090
ECCLASS 12.0	27069090
ECCLASS 13.0	27069090
ECCLASS 14.0	27069090
ECCLASS 15.0	27069090
ECCLASS 16.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Schnittstelle

Art	RS 232, RS 485
-----	----------------

Anschluss

Anzahl Anschlüsse	1 St.
Anschluss 1	
Funktion	BUS IN
	BUS OUT
	Datenschnittstelle
	PWR / SW IN / OUT
	Spannungsversorgung
	Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses	Klemme
Polzahl	19 -polig

Mechanische Daten

Bauform	kubisch
Abmessung (B x H x L)	128,8 mm x 47,4 mm x 181 mm
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Nettogewicht	380 g
Farbe Gehäuse	rot

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Funktion	BUS IN
	BUS OUT
	Datenschnittstelle
	PWR / SW IN / OUT
	Spannungsversorgung
	Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses	Klemme
Polzahl	19 -polig

Klemme

Klemme	Belegung
1	FE
2	FE
3	GNDIN
4	GNDIN
5	VIN
6	VIN
7	GNDIN
8	SWIN 1
9	VIN
10	GNDIN
11	SWOUT 1

Elektrischer Anschluss

Klemme	Belegung
12	CTS/RX+
13	RxD/RX-
14	GND ISO
15	RS 485B/TXD/TX-
16	RS 485A/RTS/TX+
17	GND ISO
18	RS 485 B
19	RS 485 A

Zubehör

Anschlussstechnik - Adapter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50110240	KB 500-3000-Y	Adapter-Kabel Geeignet für Schnittstelle: RS 485 Leitungslänge: 3.000 mm

Hinweis



☞ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.